


300mm全自动紫外线照射机

# RAD-2010F/12



## 规格

|      |      |                                  |
|------|------|----------------------------------|
| 额定电源 | 供电电压 | : AC200-230V 10%<br>(AC190-253V) |
|      | 频率   | : 50/60Hz                        |
|      | 位相   | : 单相                             |
|      | 功耗   | : 5.0kW                          |
| 气源   | 供气压力 | : 0.5-0.8MPa                     |
|      | 耗气量  | : >300L/分钟(ANR)                  |
| 氮气源  | 供气压力 | : 0.29MPa                        |
|      | 流量   | : 30-50L/分钟(ANR)                 |

## 适用的晶圆尺寸

200mm, 300mm

## 尺寸

机台宽度(W) : 1,650mm  
设备纵深(D): 1,200mm  
设备高度(H) : 1,735mm  
(三色警示灯除外)

## 重量

1,200kg

## UPH

90片/小时

●上述处理能力的依据条件如下。

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 晶圆  | : 未研磨300mm镜面晶圆  |
| 晶圆环 | : 适用于300mm的晶圆产品 |

## 概述


本产品为全自动型紫外线照射机，用于照射粘贴在200mm、300mm晶圆环上的紫外线硬化型切割胶带。

- 选配功能**
- 主机通信功能  
(通信方式: SECS-I、HSMS标准; 软件: GEM标准)
  - 条形码读取器 (菜单自动选择功能)
  - 条形码读取器 (晶圆环ID读取功能)
  - 视觉辅助检测系统
  - 双上料平台/下料平台

- 适用的胶带**
- 切割胶带 “Adwill D系列”
  - 粘晶切割胶带 “Adwill LE胶带”

## 设备外形图

单位:mm



平面图

正面图

左侧面图



**LINTEC Corporation** Linking your dreams

●Head Office:23-23 Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001, Japan

Contact:Advanced Materials Operations

8th Fl., Bunkyo Garden Gate Tower, 1-1-1 Koishikawa,  
Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002, Japan  
TEL. +81-3-3868-7737 FAX. +81-3-3868-7726

<https://www.adwill-global.com/cn>